


Garant
CNMG 120404, Clase: HU7305-1


Datos de pedido

Número de pedido	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HU7305-1 Clase: HU7305-1
 Rompevirutas: AM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 400 - 700 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Aplicación principal	N

Recubrimiento	Sin revestimiento
Rompevirutas	AM1
Clase	HU7305-1
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado