

Garant**DNMG 150604, Clase: HU7305-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150604 HU7305-1 Clase: HU7305-1

Rompevirutas: AM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 5 mmAvance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 400 - 700 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AM1
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Clase	HU7305-1
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Aplicación principal	N
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado