

**Garant****VNMG 160404, Clase: HU7305-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Rompevirutas	AM1
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 700 m/min
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HU7305-1
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M

Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado