

Garant**VNMG 160408, Clase: HU7305-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Clase de artículo	21G

Descripción

VN. G 160408 HU7305-1 Clase: HU7305-1

Rompevirutas: AM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 5 mmAvance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 400 - 700 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaqueta de corte	VNMG 160408

Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Material de corte	MD
Rompevirutas	AM1
Clase	HU7305-1
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado