


**Garant**
**WNMG 080408, Clase: HU7305-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 080408 HU7305-1 Clase: HU7305-1

Rompevirutas: AM1

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 400 - 700 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	N
Tolerancia	M
Rompevirutas	AM1
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 5 mm
Radio angular	0,8 mm

Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 700 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	6
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Clase	HU7305-1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado