


Garant**TNMG 160408, Clase: HU7305-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Clase de artículo	21G

Descripción

TN. G 160408 HU7305-1 Clase: HU7305-1

Rompevirutas: AM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 5 mmAvance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 400 - 700 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AM1
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Aplicación principal	N
Recubrimiento	Sin revestimiento
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Clase	HU7305-1
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado