


**Garant****CNMG 120408, Clase: HB7130-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	CNNG 120408
Rompevirutas	VM
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm

Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado