


**Garant**
**CNMG 120408, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 250322 HB7130-2 |
| GTIN              | 4062406749910   |
| Clase de artículo | 21G             |

### Descripción

CNMG 120408 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avance f: 0,25 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 220 m/min

### Descripción técnica

|   |                    |
|---|--------------------|
| Rompevirutas                                  | VG                 |
| Clase   | HB7130-2           |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado            |
| Número de cambios/cortes                      | 4                  |
| Material de corte                             | MD                 |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 60 - 220 m/min     |
| Avance f                                      | 0,25 - 0,6 mm/rev, |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Aplicación principal         | M                               |
| Profundidad de corte $a_p$   | 1,5 - 6 mm                      |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408                     |
| Radio angular                | 0,8 mm                          |
| Condición de corte           | ligeramente interrumpido        |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |