


Garant**CNMG 120404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Clase	HB7130-2
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado