


**Garant**
**CNMG 120412, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120412 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm

Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado