


Garant
SNMG 120408, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120408 HB7130-2 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Clase	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	8
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min

Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado