

Garant**DNMG 150604, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150604 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604

Rompevirutas	VS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado