

Garant**TNMG 160404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado