


**Garant****SNMG 120404, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Clase de artículo	21G

## Descripción

SNMG 120404 HB7130-2 Radio angular: 0,4 mm  
Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Material de corte	MD

Número de cambios/cortes	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado