

Garant**DNMG 150608, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Asignación fino/desbaste	Acabado

Rompevirutas	VM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado