

Garant**CC. T 09T304, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Material de corte	MD
Rompevirutas	VS
Clase	HB7130-2
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado