

Garant**CC. T 120408, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120408 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7130-2

Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado