

Garant**DC. T 070202, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Clase de artículo	21G

Descripción

DCMT 070202 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Tolerancia	M
Clase	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD

Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado