

Garant**CC. T 060204, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado