

Garant
DC. T 11T304, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304

Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado