

Garant**TCMT 110204, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110204 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	3
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M

Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado