

**Garant****TCMT 16T304, Clase: HB7130-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 16T304 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

### Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	3
Material de corte	MD
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm

Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado