

**Garant****DC. T 11T308, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 11T308 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

## Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Clase	HB7130-2

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado