

Garant**TC. T 16T304, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 16T304 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Clase	HB7130-2

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Material de corte	MD
Rompevirutas	VM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado