


Garant**SC. T 120408, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 120408 HB7130-2 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7130-2
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado