

Garant**VB.. T 160408, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 160408 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado