

**Garant****VC. T 160404, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 160404 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

## Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Tolerancia	M

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Clase	HB7130-2
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado