

HellermannTyton

Alicate automático para sujetacables, Tipo: EVO7I**Datos de pedido**

Número de pedido	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Clase de artículo	76C

Descripción**Ejecución:**

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador. Gracias a la innovadora y patentada tecnología TLC (Tension/Lock/Cut) de EVO7i, el procesamiento de los sujetacables se revoluciona mediante una reducción considerable del desgaste de fuerza en la conexión. El corte limpio es realmente sencillo. Se eliminan los retrocesos y se reduce notablemente la carga física del usuario.

Ventaja:

- **Fraguado preciso con menor desgaste de fuerza gracias a la tecnología TLC.**
- **Mango antideslizante para un apoyo seguro.**
- **Carcasa de plástico ligera, reforzada con fibra de vidrio.**
- **Ajuste cómodo de la fuerza de tracción en 33 grados.**
- **Área frontal larga y estrecha para condiciones de montaje reducidas.**
- **Suspensión para montar un lazo para herramientas o para colgar en una pared de herramientas.**
- **Cuchilla y tapa frontal fáciles de cambiar. Compatible hacia abajo con EVO7.**

Nuevos alicates ergonómicos para sujetacables con reducción del golpe de corte, protege las articulaciones.

Aplicación:

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador.

Para sujetacables de plástico.

Partes opcionales:

Sujetacables n.º 083700 / 083705.

Cuchilla de recambio n.º 729941.

Descripción técnica

Para sujetacables de grosor hasta	1,5 mm
Para sujetacables de anchura hasta	4,8 mm
Peso	275 g
Tipo de producto	Tenaza juntacables

Accesorios

Cuchilla de recambio Tipo EVO7	729941 EVO7
--------------------------------	-------------