



## Lijadora angular compacta, Tipo: 7222806



### Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

#### Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Quality Dress: CG13-125V

Consumo de potencia: 1300 W

Velocidad de giro máxima: 11500 min<sup>-1</sup>

Intervalo de revoluciones: 2800 - 11500 min<sup>-1</sup>

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 35 mm

### Descripción técnica

Peso	2,3 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Consumo de potencia	1300 W
Tensión de red	240 V
Intervalo de revoluciones	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Frecuencia de red	50 Hz
Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	CG13-125V
Profundidad de corte máxima	35 mm
Particularidad	Electrónica del número de revoluciones
Bloqueo contra re arranque	sí
Velocidad de giro máxima	11500 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Lijadoras angulares