



Lijadora angular compacta, Tipo: 7222826



Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Quality Dress: CG17-125INOX

Consumo de potencia: 1700 W

Velocidad de giro máxima: 7500 min⁻¹

Intervalo de revoluciones: 2200 - 7500 min⁻¹

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 35 mm

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	35 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Consumo de potencia	1700 W
Ø máximo de muela	125 mm
Velocidad de giro máxima	7500 min ⁻¹
Quality Dress	CG17-125INOX
Peso	2,4 kg
Tensión de red	240 V
Vibraciones máximas según EN	5 m/s ²
Particularidad	Electrónica del número de revoluciones
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Intervalo de revoluciones	2200 - 7500 min ⁻¹
Frecuencia de red	50 Hz
Tipo de producto	Lijadoras angulares