



## Lijadora angular compacta, Tipo: 7222796



### Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

#### Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Quality Dress: CG10-125

Consumo de potencia: 1000 W

Velocidad de giro máxima: 11000 min<sup>-1</sup>

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 35 mm

Peso: 2,1 kg

### Descripción técnica

Bloqueo contra reenganque	sí
Profundidad de corte máxima	35 mm
Peso	2,1 kg
Consumo de potencia	1000 W
Frecuencia de red	50 Hz
Particularidad	Forma constructiva corta
Velocidad de giro máxima	11000 min <sup>-1</sup>
Tensión de red	240 V
Vibraciones máximas según EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo de muela	125 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	CG10-125
Tipo de producto	Lijadoras angulares