

HOLEX**Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 621341 7 |
| GTIN | 4062406738587 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción**Ejecución:**

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho de llave igual en ambos lados. tam. 6 y 7 de seis caras en ambos lados; a partir de tam. 8 con seis caras en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Ángulo de aprox. 90– 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Perfil de salida lado largo | Hexagonal |
| Longitud llave L ₁ | 107 mm |
| Ancho de llave | 7 mm |
| Ø de perforación F | 6 mm |
| Perfil de salida | Ranura |
| Perfil de salida lado corto | Hexagonal |
| Longitud llave L ₂ | 26 mm |
| Ángulo | 90 - 95 grados |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |

Anchos de llave iguales en ambos lados

sí

Tipo de producto

Llave de vaso