



Juego de llaves de pipa, acodadas, Cantidad de llaves: 11



Datos de pedido

Número de pedido	621346 11
GTIN	4062406750770
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho de llave igual en ambos lados. tam. 6 y 7 de seis caras en ambos lados; a partir de tam. 8 con seis caras en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Ángulo de aprox. 90– 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Contenido:

1 llave de tam. 621341 cada uno: Tam. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Descripción técnica

Cantidad de llaves	11
Ángulo aprox.	90 - 95 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Anchos de llave iguales en ambos lados	sí
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Llave de pipa, acodada Ancho de llave 6 mm	621341 6
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 7 mm	621341 7
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 8 mm	621341 8
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 10 mm	621341 10
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 11 mm	621341 11
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 12 mm	621341 12
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 13 mm	621341 13
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 17 mm	621341 17
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 19 mm	621341 19
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 22 mm	621341 22
Llave de pipa, acodada Ancho de llave 24 mm	621341 24