

HOLEX**Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 24mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 621341 24 |
| GTIN | 4062406750732 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción**Ejecución:**

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho de llave igual en ambos lados. tam. 6 y 7 de seis caras en ambos lados; a partir de tam. 8 con seis caras en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Ángulo de aprox. 90– 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ø de perforación F | 16 mm |
| Longitud llave L ₁ | 248 mm |
| Perfil de salida lado largo | Hexagonal |
| Ancho de llave | 24 mm |
| Perfil de salida | Ranura |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras |
| Perfil de salida lado corto | de 12 caras |
| Longitud llave L ₂ | 65 mm |
| Ángulo | 90 - 95 grados |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |

| | |
|--|---------------|
| Anchos de llave iguales en ambos lados | sí |
| Tipo de producto | Llave de vaso |