



Destornilladores de impacto neumáticos 3/8 pulgada – 1/2 pulgada, Tipo: 7748



Datos de pedido

Número de pedido	079202 7748
GTIN	015451780722
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto resistente con **conmutación cómoda por una sola mano gracias a la tecnología Side-2-Side**, carcasa de material compuesto con propiedades aislantes contra el frío y mecanismo de percusión de doble martillo. Distribución del peso equilibrada para mayor comodidad en el trabajo. El aire de salida se desvía hacia abajo a través de la empuñadura.

Potencia de apriete regulable gradualmente.

Descripción técnica

Longitud	175 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	94,3 dB(A)
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M24
Velocidad de giro máxima	7000 min ⁻¹
Rosca de conexión	NPT
Peso	2 kg

Vibraciones máximas según EN	12 m/s ²
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Demanda de aire máxima	180 l/min
Intervalo de par	95 - 750 Nm
Giro a derecha / izquierda	sí
Tipo de producto	Atornillador