

**Amoladora recta neumática, Ø de pinza portapieza 6 mm corto, Tipo: 7405****Datos de pedido**

Número de pedido	079456 7405
GTIN	015451781507
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

Minilijadora de barra con alto número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, para un rectificado silencioso y eficiente. Potencia con precisión y control mediante el regulador del número de revoluciones incorporado.

Suministro:

Incluye una pinza portapieza de 1/4 pulgada y una de 6 mm.

Descripción técnica

Peso	0,5 kg
Vibraciones máximas según EN	3,6 m/s ²
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Demanda de aire máxima	78 l/min
Longitud	200 mm
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Ø de pinza portapieza	6 mm
Rosca de conexión	NPT
Potencia generada	250 W

Nivel sonoro de funcionamiento	76,2 dB(A)
Velocidad de giro máxima	28000 min ⁻¹
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Lijadora recta