



Lámpara frontal LED con batería, Tipo: H5R-CORE



Datos de pedido

Número de pedido	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.

- **Cabezal girable y función de enfoque en continuo.**
- **Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.**
- **Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.**
- **Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado Boost	500 lm
Clase de protección IP	IP 67
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Duración ilumin.	2 h
Ø del cabezal	32 mm
Duración de la iluminación nivel 2	50 h
Corriente de alumbrado	400 lm

Cantidad de baterías contenidas	1
Quality Dress	H5R Core
Peso	167 g
Corriente de alumbrado nivel 2	15 lm
Tipo de producto	Lámpara frontal