

Garant**Soporte para herramientas con carraca, Totalmente de acero, Longitud total: 117mm**

Datos de pedido

Número de pedido	148701 117
GTIN	4062406754655
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. **Soporte con recubrimiento de acero fino.** Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. **Modelo totalmente de acero** para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Realización pesada para macho para roscar hasta M20.

Con lado hexagonal con ancho de llave de 22 mm.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

Descripción técnica

Abertura de sujeción <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
Longitud total	110 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M13 – M20
Mordazas de recambio n.º 148712 tam.	117
Material	Totalmente de acero

Tipo de producto

Portaherramientas