

**HOLEX****Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 16mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319305 16     |
| GTIN              | 4062406745905 |
| Clase de artículo | 32U           |

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58+/-2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Eje perforado VDI.
- Con dos boquillas de pulverización de bola.

**Ventaja:**

- También adecuado para barra de mandrinar más largas.
- Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

**Norma:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Perforación d <sub>2</sub> (H7)  | 16 mm |
| l <sub>7</sub>                   | 34 mm |
| l <sub>6</sub>                   | 44 mm |
| Rosca del canal de refrigeración | M5    |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Rosca de tornillo de amarre | M8                                 |
| Forma                       | E                                  |
| Tamaño VDI                  | VDI 16                             |
| d <sub>6</sub>              | 40 mm                              |
| Código de colores mango VDI | VDI 16                             |
| Tipo de producto            | VDI-soporte de barras de mandrinar |