

HOLEX**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d₂(H7): 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319305 12
GTIN	4062406745899
Clase de artículo	32U

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58+/-2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Eje perforado VDI.
- Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

- También adecuado para barra de mandrinar más largas.
- Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l ₆	44 mm
l ₇	34 mm
Perforación d ₂ (H7)	12 mm
Rosca del canal de refrigeración	M5

Rosca de tornillo de amarre	M8
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar