

**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319305 6
GTIN	4062406745868
Clase de artículo	32U

**Descripción****Ventaja:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, página 2.

**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descripción técnica**

l <sub>6</sub>	44 mm
l <sub>7</sub>	34 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H7)	6 mm
Rosca del canal de refrigeración	M5
Rosca de tornillo de amarre	M6
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 16
d <sub>6</sub>	40 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar