

**HOLEX**

## Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 25, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 16mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319315 16     |
| GTIN              | 4062406754907 |
| Clase de artículo | 32U           |

### Descripción

#### Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

### Descripción técnica

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| l <sub>6</sub>                   | 50 mm  |
| l <sub>7</sub>                   | 41 mm  |
| Perforación d <sub>2</sub> (H7)  | 16 mm  |
| Rosca del canal de refrigeración | M8     |
| Rosca de tornillo de amarre      | M8     |
| Forma                            | E      |
| Tamaño VDI                       | VDI 25 |
| d <sub>6</sub>                   | 58 mm  |
| Código de colores mango VDI      | VDI 25 |

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar