

HOLEX**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 25, Perforación d₂(H7): 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319315 20
GTIN	4062406754914
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l ₇	41 mm
Perforación d ₂ (H7)	20 mm
l ₆	50 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M8
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 25
d ₆	58 mm
Código de colores mango VDI	VDI 25

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar