

**HOLEX****Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 30, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319320 10
GTIN	4067263152194
Clase de artículo	32U

**Descripción****Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descripción técnica**

l <sub>6</sub>	60 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H7)	10 mm
l <sub>7</sub>	51 mm
Rosca del canal de refrigeración	M6
Rosca de tornillo de amarre	M6
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar