

**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 30, Perforación d₂(H7): 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319320 8
GTIN	4067263152170
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l ₆	60 mm
Perforación d ₂ (H7)	8 mm
l ₇	51 mm
Rosca del canal de refrigeración	M6
Rosca de tornillo de amarre	M6
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar

