

HOLEX**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 40, Perforación d₂(H7):
12mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319330 12 |
| GTIN | 4062406755027 |
| Clase de artículo | 32U |

Descripción**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|--------|
| l ₆ | 75 mm |
| l ₇ | 61 mm |
| Perforación d ₂ (H7) | 12 mm |
| Rosca del canal de refrigeración | M8 |
| Rosca de tornillo de amarre | M8 |
| Forma | E |
| Tamaño VDI | VDI 40 |
| d ₆ | 83 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 40 |

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar