

HOLEX**Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 25, Perforación d2 (H6): 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319165 25
GTIN	4062406755201
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l_2	59 mm
\varnothing exterior d_3	45 mm
Perforación d_2 (H6)	25 mm
$l_1 -0,2$	75 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M12×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 25
d_6	58 mm

Código de colores mango VDI	VDI 25
Tipo de producto	Portaherramientas VDI