

**HOLEX****Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 20, Perforación d2 (H6): 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319155 25
GTIN	4062406755171
Clase de artículo	32U

**Descripción****Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descripción técnica**

Ø exterior d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Rosca del canal de refrigeración	M6
Rosca de tornillo de amarre	M12×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm

Código de colores mango VDI	VDI 20
Tipo de producto	Portaherramientas VDI