

HOLEX**Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 25, Perforación d2 (H6): 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319165 16
GTIN	4062406755188
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø exterior d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Perforación d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M10×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 25
d ₆	58 mm

Código de colores mango VDI	VDI 25
Tipo de producto	Portaherramientas VDI