

HOLEX**Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 30, Perforación d2 (H6): 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319175 25
GTIN	4067263152118
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
Ø exterior d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M12×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d ₆	68 mm

Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	Portaherramientas VDI